



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 8



Datos de pedido

Número de pedido	341400 8
GTIN	4019208195025
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	73,4 mm
Tipo	8
Cono de portabrocas	B 12
Gama de sujeción	0 - 8 mm
Ø exterior	35,8 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

