

3M**Cinta aislante, 19 mm×25 m, Color: BLUE**

Datos de pedido

Número de pedido	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Longitud	25 m
Color	azul
Anchura	19 mm
Espesor	0,15 mm
Quality Dress	3M® Temflex® 165

Material de base	Lámina de PVC
Capacidad de estiramiento	200 %
Adherencia de acero	0,2 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Aplicación	Identificación
Aplicación	Marcación
Aplicación	Fijar
Aplicación	Aislar
Aplicación	Liar
Humedad del almacén	50 - 60 %
Resistencia a la tracción	2 N/mm
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
con forro	no
Atributo del nombre de producto	19 mm×25 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva