



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 10/12



Datos de pedido

Número de pedido	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	86,1 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Tipo	10/12
Gama de sujeción	0 - 10 mm
Cono de portabrocas	B 12
Ø exterior	40,2 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

