

**Portabrocas corona dentada, Tipo: 10-3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha. **Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda**, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,8 - 10 mm
Tipo	10-3/8
Longitud cabezal portabrocas cerrado	61 mm
Ø exterior	33,3 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Llave para corona dentada adecuada	S2

Tipo de producto

Portabrocas con corona dentada