

**HOLEX****Mango insertable con vástago cilíndrico, Ø mango / cono de portabrocas:  
16/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Clase de artículo	32X

**Descripción****Ejecución:**

**Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad.** Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Modelo de precisión con vástago cilíndrico.

**Aplicación:**

Para el alojamiento de portabrocas en fresadoras, máquinas automáticas, etc. El vástago cilíndrico se puede sujetar en **pinzas portapiezas o en mandrinos de amarre de fresas.**

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Descripción técnica**

Ø de cono D	15,733 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 16
Longitud mango cilíndrico	50 mm
Ø de mango	16 mm
Tipo de producto	Asiento del portabrocas