



Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 10/16



Datos de pedido

Número de pedido	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	1 - 10 mm
Tipo	10/16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	77 mm
Cono de portabrocas	B 16

Ø exterior	42,8 mm
Llave para corona dentada adecuada	S2
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada