



Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	303020 32
GTIN	4250122614210
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Ø de mandril d ₁	32 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø exterior D	78 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-2

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm	309860 32
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40