



Portabrocas corona dentada, Tipo: 10-1/2



Datos de pedido

Número de pedido	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Clase de artículo	32W

Descripción

Ejecución:

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha. **Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda**, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Tipo	10-1/2
Longitud cabezal portabrocas cerrado	61 mm
Gama de sujeción	0,8 - 10 mm
Ø exterior	33,3 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Llave para corona dentada adecuada	S2

Tipo de producto

Portabrocas con corona dentada