

**Portabrocas corona dentada, Tipo: 13-1/2****Datos de pedido**

Número de pedido	342235 13-1/2
GTIN	4045197152985
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha. **Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda**, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	74 mm
Tipo	13-1/2
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Ø exterior	42,4 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Llave para corona dentada adecuada	S2

Tipo de producto

Portabrocas con corona dentada