



Mango insertable con vástago Cono Morse, CM / cono de portabrocas: 1/12



Datos de pedido

Número de pedido	342500 1/12
GTIN	4045197296788
Clase de artículo	32X

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

Modelo preciso, económico.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Ø de cono D	12,065 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 12
Cono Morse CM tamaño	1
Tipo de producto	Asiento del portabrocas