

**Cinta crepé de precisión, Ancho×Longitud (mm×m): 19X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

La **tesakrepp® 4334** se compone de un soporte de papel extrafino y resistente al desgarre. Permite un buen posicionamiento y resulta apta para hasta 8 semanas en exteriores, así como para **técnicas de emplastadura, pintura y lacado de alta calidad con aristas de barniz y de pintura afiladas**. Se puede utilizar en diferentes superficies sensibles, como vidrio, aluminio, HPVC y madera.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Longitud	50 m
Color	amarillento
Espesor	0,09 mm
Quality Dress	tesakrepp® 4334
Anchura	19 mm

Masa adhesiva	Acrilato
Resistencia a la tracción	0,3 N/mm
con forro	no
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Humedad del almacén	50 - 70 %
Material de base	Papel
Cantidad de cintas adhesivas	1
Capacidad de estiramiento	4 %
resistente a altas temperaturas hasta	120 °C
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	rotulable
Adherencia de acero	0,19 N/mm
Aplicación	Trabajos de cubrimiento
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Tipo de producto	Cinta adhesiva