



## Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	303045 22
GTIN	4250122616283
Clase de artículo	36E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

#### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

### Descripción técnica

Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22