

**Pinza portapiezas ER, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308960 12
GTIN	4045197151438
Clase de artículo	32Z

Descripción**Ejecución:**

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	12 mm
Adaptador	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm
Longitud total L	34 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza

