



Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	303045 32
GTIN	4250122616320
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los vástagos pavonados.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Ø de mandril d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm	309860 32
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50