



## Juego de arrastradores frontales en caja de madera izquierda, Cono Morse: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	327460 4
GTIN	4019208021256
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

- **Ángulo de punta 60°, Ø de círculo de sujeción 8 – 80 mm.**
- **Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.**
- **La punta se puede rectificar sin problemas.**

#### Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

#### Suministro:

1 cuerpo base n.º 327520 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).

1 punta de centrado n.º 327660, Ø 6 mm, para plato de arrastre tam. 13 – 24.

1 punta de centrado n.º 327660, Ø 12 mm, para plato de arrastre tam. 21 – 40.

4 platos de arrastre para intervalo de trabajo Ø 13 – 100 mm (n.º 327600 y 327610: tam. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; n.º 327640 y 327650: tam. 51 – 100).

Incluida caja de madera para otros 6 platos de arrastre y 3 puntas de centrado (para completar al intervalo de trabajo Ø 9 – 160 mm).

#### Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.

Ø intervalo de trabajo: 13 - 100 mm

Ø punta de centrado: 6 / 12 mm

Peso: 4,3 kg

### Descripción técnica

Peso	4,3 kg
Ø intervalo de trabajo	13 - 100 mm
Cono Morse	4
Ø punta de centrado	6 / 12 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal