

Garant**DNMG 150604, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM

Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado