

Garant**CNMG 120408, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado