

Garant**CNMG 120412, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min

Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado