

**Garant**
**CNMG 09T304, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Clase de artículo	21G

### Descripción

CN. G 09T304 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HB7120-1
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado