

Garant
CNMG 120416, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120416 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Radio angular	1,6 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado