


Garant
KNUX 160405L, Clase: HB7120-1

Datos de pedido

Número de pedido	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405L HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Radio angular	0,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado