

Garant**CNMG 120412, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VG
Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VG
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm

Clase	HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado