


**Garant****KNUX 160410L, Clase: HB7120-1****Datos de pedido**

Número de pedido	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Clase de artículo	21G

**Descripción**

KNUX 160410L HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min**Descripción técnica**

Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	1 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado