

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Clase	HB7120-1

Rompevirutas	VG
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado