

3M**Cinta adhesiva de PVC, Color: BLUE****Datos de pedido**

Número de pedido	083636 BLUE
GTIN	4046719255672
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

La **3M™ 764i** se puede utilizar para ámbitos de aplicación no críticos, como marcas de colores y agrupaciones. Es resistente a la corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, fácil de colocar y resistente a la humedad.

Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Espesor	0,125 mm
Quality Dress	764i

Longitud	33 m
Anchura	50 mm
Color	azul
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Capacidad de estiramiento	180 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Temperatura de almacenamiento con forro	20 - 23 °C no
Material de base	Lámina de PVC
Masa adhesiva	Caucho natural
resistente a altas temperaturas hasta	29 °C
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistencia a la abrasión
Particularidad	resistente a la corrosión
Particularidad	resistente a la humedad
Resistencia a la tracción	2,28 N/mm
Adherencia de acero	0,21 N/mm
Aplicación	Marcación
Aplicación	Liar
Aplicación	Cerrar
Humedad del almacén	50 - 60 %
Tipo de producto	Cinta adhesiva