



Cuerpos base de arrastradores frontales con cono Morse, Cono Morse: 3



Datos de pedido

Número de pedido	327520 3
GTIN	4019208020075
Clase de artículo	35R

Descripción

Ejecución:

- **Ángulo de punta 60°, Ø de círculo de sujeción 8 – 80 mm.**
- **Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.**
- **La punta se puede rectificar sin problemas.**
- **Sin punta de centrado, sin platos de arrastre.**
- **A los cuerpos de base tam. 3 – 6 se adaptan todos los platos de arrastre n.º 327600 – 327650 y puntas de centrado n.º 327660.**
- **Adecuados para giro a derecha y a izquierda.**

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.

Ø máximo de cuerpo: 70 mm

Longitud a partir del husillo: 54 mm

Peso: 1,6 kg

Descripción técnica

Longitud a partir del husillo	54 mm
Cono Morse	3
Ø máximo de cuerpo	70 mm
Peso	1,6 kg

Tipo de producto

Arrastrador frontal