

Garant**Tubo refrigerante HSK, Para HSK: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	309880 80
GTIN	4045197273949
Clase de artículo	39Z

Descripción**Ejecución:**

Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de $\pm 1^\circ$, pulida, con 2 anillos obturadores.

Juntas Viton® resistentes al refrigerante.

- Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
- Dos radios de transición pulidos.
- Plena movilidad con dos juntas tóricas.
- Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

Descripción:

Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

Idóneo para:

Alojamiento para herramientas HSK.

Descripción técnica

Rosca M	M20×1,5
Adecuado para asiento	HSK 80
Ø D	14 mm
Longitud total L	39,5 mm

Presión máxima	120 bar
Movilidad angular	±1 grados
Tratamiento de la superficie	pulida
Tipo de producto	Tubo de refrigerante

Accesorios

Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 80	309890 80
--	-----------