

Garant**WNMG 060404, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 060404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-1

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado