

**Garant**
**TNMG 160408, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Clase de artículo	21G

## Descripción

TN. G 160408 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	VM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado