

Garant**DNMG 110408, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado