

Garant
KNUX 160410L, Clase: HB7140-1

Datos de pedido

Número de pedido	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410L HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 210 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Rompevirutas	VG
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 210 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado