

Garant
DNMG 150604, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado