

**Garant****WNMG 080404, Clase: HB7140-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 080404 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance f: 0,1 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado