

Garant
WNMG 080404, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080404 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado