


Garant**SNMG 120408, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120408 HB7140-1 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VG
Profundidad de corte a_p : 1,5 - 9 mm
Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 210 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 210 m/min
Rompevirutas	VG
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Profundidad de corte a_p	1,5 - 9 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado