

**Garant**
**CNMG 120408, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120408 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado