

Garant**DNMG 110404, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Clase de artículo	21G

Descripción

DN. G 110404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado