

**Garant**
**CNMG 120408, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120408 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 210 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 210 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VG
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm

Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado