

**Garant**
**WNMG 080404, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080404 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado