

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Clase de artículo	21G

Descripción

TNMG 160408 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado