

Garant**WNMG 080408, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 080408 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado