

Garant**DNMG 110408, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Clase de artículo	21G

Descripción

DN. G 110408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1

Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado