

Garant
CNMG 120412, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 210 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 210 m/min
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	VG

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado