

Garant
CNMG 09T308, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	M

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado