

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160404 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado