

Garant
DNMG 150612, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150612 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado