

**Garant**
**CNMG 120404, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Clase de artículo	21G

### Descripción

CN. G 120404 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado