

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160408 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado