

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 210 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 210 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M

Rompevirutas	VG
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado