


Garant
WNMG 080412, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080412 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VG

 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 210 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	VG
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M

Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado